

Przykładowa KARTA TECHNICZNA produktu

Nazwa:

Action 4 kids II *Metal Plus*

nr kat.: **MKP-J020MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Dach pojedynczy
- 1 Tunel linowy prosty
- 1 Podniebna drabinka łukowa
- 1 Pionowy tunel linowy
- 2 Panele boczne HDPE
- 5 Wejściówek niższych
- 2 Stopnie 30
- 1 Wejście łukowe 120
- 1 Ścianka wspinaczkowa pochyła 120
- 1 Zjeżdżalnia 150
- 1 Układ wspinaczkowy
- 2 Sztuki poprzeczki Z
- 1 Podest kwadratowy
- 3 Podesty trójkątne


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **91 m²**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **42 mb**

Maksymalna wysokość upadku: **2.55 m**

Opis:

Nowoczesny, kompaktowy zestaw zabawowo-sprawnościowy, który zapewni miejsce do różnego rodzaju aktywności 25-osobowej grupie dzieci w wieku powyżej 5 lat. Konstrukcję tworzy układ wielopoziomowych podestów połączonych tunelem linowym, do których zamontowane są różnorodne elementy wspinaczkowe (m.in. komin, tunel linowy, układ wspinaczkowy), drabinki (pozioma podniebna czy wejściowa łukowa) i zjeżdżalnia. Zabawa na Action4kids J020 przyczyni się do kształtowania koordynacji ruchowej, zmysłu równowagi i ogólnej sprawności dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Strona 1 z 2